




Iluminación de alta calidad de fibra óptica (F.O.) con lámpara halógena XHL de alta intensidad luminosa.



### Otoscopio de fibra óptica HEINE BETA 200®

#### Lo mejor en prestación y calidad

Otoscopio de diseño sólido y durable totalmente metálico con iluminación distal de fibra óptica (F.O.)



- Iluminación de fibra óptica (F.O.)
- Caja enteramente metálica
- Tres aumentos
- Ventana de vidrio de silicato

- **Carcasa de metal, cromado mate pulido.** Duración ilimitada, fácil de limpiar.
- **La superficie interna del cabezal negro mate elimina los reflejos.**
- **Iluminación distal de fibra óptica (F.O.) con XHL Tecnología Xenón Halógena.** Iluminación clara y sin reflejos del tímpano y conducto auditivo.
- **Ventana de visualización amplia a prueba de rayado de vidrio óptico corregido con tres aumentos.** Visibilidad sin obstáculos. Imagen libre de distorsiones, aún en las zonas periféricas.
- **Ventana de visualización totalmente hermética.** Absoluta seguridad para prueba neumática del tímpano a través de conexión del insuflador.
- **Ventana de visualización integrada, con giro lateral.** Amplio espacio para instrumentar bajo ampliación.

Otoscopio F.O. BETA 200	2,5V	3,5V
con 4 espéculos de uso permanente, sin mango	B-001.11.501	B-002.11.501
Ídem, pero sin espéculos, sin mango	B-001.11.500	B-002.11.500
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.077	X-002.88.078

Equipos combinados se encuentran en las páginas 157 – 159.

### Equipos de diagnóstico ORL de fibra óptica HEINE BETA 200®

Equipo completo: **Otoscopio BETA 200** de fibra óptica (F.O.)  
1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo (B-000.11.111)  
10 AllSpec espéculos desechables  
lámpara de recambio  
estuche rígido



Equipos Otoscopio BETA 200 F.O.	2,5V	3,5V (NIMH)	3,5V: <b>Li ION</b>
BETA mango a pilas	B-141.10.118		
BETA R mango recargable para toma de red		B-141.20.376	B-141.27.376
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		B-141.20.384	B-141.27.384
BETA NT mango recargable y aparato de carga NT 300		B-141.20.420	
Ⓛ BETA L mango recargable y aparato de carga NT 300			B-141.29.420

Ⓛ: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.